

Garant**ESD-Steck-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972510 2000
GTIN	4062406256487
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit nicht leitfähigen Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden sind **ESD-pulverbeschichtet**. Eine verzinkte Feder an jedem Fachboden stellt eine sichere Kontaktierung zum angebrachten Erdungspunkt her.

Mit am Säulenrahmen angeschweißtem Erdungsbolzen. Die Ableitfähigkeit zur gebäudeseitigen Erdung muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Lieferumfang:

Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherheit erforderlich.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
Fachboden Breite	946 mm
maximale Feldlast	900 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	4
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Fachbodenregal