

Garant**Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 1000kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	382020 1000
GTIN	4062406257798
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
- Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
- Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe.
- Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

- Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
- Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection“.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! **Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen!** Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Maß B	320 mm
minimale Material-Wandstärke plan	40 mm
Maß E	140 mm
Maß A	285 mm
Maß C	140 mm
minimale Material-Wandstärke rund	40 mm
Gewicht	33 kg
maximaler Ø rund	750 mm
maximale Traglast plan	1000 kg
maximale Länge plan	3000 mm
maximale Traglast rund	500 kg
Maß F	346 mm
Maß G	34 mm
Maß D	109 mm
maximale Breite plan	1500 mm
Produktart	Lasthebemagnet