

Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Typ: 48



Bestelldaten

Bestellnummer	574495 48
GTIN	4013349528476
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen **Siliciumcarbidkugeln**. Gesamtlänge 200 mm.

Verwendung:

Zum **Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen** und **Honarbeiten**. Erzeugt **gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen** mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min⁻¹, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

Technische Beschreibung

passend für Bohrungs-Ø	45,1 - 48 mm
Bürsten-Ø D ₁	51 mm
Arbeitslänge L ₃	70 mm
Schaft-Ø D _s	6,5 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besatzmaterial	Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Körnung	180
empfohlene Drehzahl	350 - 700 min ⁻¹
Produktart	Innenbürste

Zubehör

Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 0,25 l	084205 0,25
Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 20 l	084205 20
Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 5 l	084205 5