

Garant**Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 600kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	382020 600
GTIN	4062406257781
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
- Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
- Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe.
- Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

- Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
- Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection“.

Sonderzubehör:

Polschuh-Paar Nr. 382025.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! **Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen!** Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke rund	25 mm
Maß B	276 mm
Maß D	87 mm
maximaler Ø rund	300 mm
Maß G	21 mm
minimale Material-Wandstärke plan	30 mm
Maß C	98 mm
Gewicht	15 kg
maximale Traglast plan	600 kg
Maß A	246 mm
Maß F	231 mm
maximale Traglast rund	300 kg
maximale Länge plan	2250 mm
Maß E	95 mm
maximale Breite plan	1500 mm
Produktart	Lasthebemagnet

Zubehör

Polschuh-Paar für Typ 600	382025 600
---------------------------	------------