

Garant**Polschuh-Paar, für Typ: 300****Bestelldaten**

Bestellnummer	382025 300
GTIN	4062406257804
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Option 1

Werkstück-Ø: 40 – 300 mm

Option 2

Werkstück-Ø: 158 – 500 mm

Option 3

vertikale max. Last: 160 kg

Beschreibung:**Option 1:** Werkstückdurchmesser 40 – 300 mm.**Option 2:** Werkstückdurchmesser 158 – 500 mm.**Option 3:** vertikale max. Last: 160 kg.**Verwendung:**

Zur Montage auf der Polfläche des Lastenhebers. Dadurch können Werkstücke mit verschiedenen Durchmessern angehoben werden. Optimierte Zugänglichkeit bei individuellen Hebesituationen.

Passend für:

Lasthebemagnet LM1 Nr. 382020 Gr. 300 und 600.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben und Anschlagbolzen für vertikalen Lastentransport.

Hinweis:**Einschalten des Lastenhebemagneten nur auf magnetischen Flächen!**

Maximale Traglast variiert je nach Option.

Technische Beschreibung

Produktart

Polschuh

Zubehör

Lasthebemagnet LM1 maximale Traglast (plan) 300 kg

382020 300