




Fachboden-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2281/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990462 2281/1000
GTIN	4052941784729
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm

Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt

Aufbaumaß Grundregal Breite: 1056 mm

Fachboden Breite lichtetes Maß: 994 mm

Tragfähigkeit je Einlegeboden: 100 kg

Technische Beschreibung

Aufbaumaß Grundregal Breite	1056 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	994 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	100 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Fachbodenregal