

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2281/1300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990465 2281/1300
GTIN	4052941784996
Artikelklasse	95\$

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung: Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge 1300 mm + 44 mm **Anbauregal:** Nennlänge 1300 mm + 13 mm

Hinweis:

- · Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- · Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.
- Lieferung ohne Montage.
- · Transportoptimiert Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.

Material: verzinkt

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 1313 mm Fachboden Breite lichtes Maß: 1282 mm Tragfähigkeit je Einlegeboden: 150 kg



Technische Beschreibung

Aufbaumaß Anbauregal Breite	1313 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	150 kg
Fachboden Breite lichtes Maß	1282 mm
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal