



## Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: D1009



### Bestelldaten

Bestellnummer	547250 D1009
GTIN	4062406255077
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	54 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	9,6 mm
Formbeschreibung	Kugel
Kopflänge	8 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		