

BENNING**Phasenprüfer, Typ: VT1****Bestelldaten**

Bestellnummer	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche in isolierten Leitungen.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Phasenprüfung, Prüfung isolierter Leitungen auf Kabelbruch.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

Spannungsbereich AC	200 - 1000 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-Schutzart	IP 40
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Material Gehäuse	ABS-Kunststoff
Produktart	Phasenprüfer

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3

081561 LR3