



6-kant-Winkelschraubendreher 90°– 100° lang, mit Kugelkopf und kurzem Schenkel pulverbeschichtet, Sechskant: 1,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	627382 1,5
GTIN	7610733283040
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Extra kurzer Schenkel mit flexiblem Winkel (90°– 100°), Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Nur mit 90° Winkel.

Vorteil:

Flexibler Winkel am kurzen Schenkel (90°– 100°).

90° zum Einführen: Auch sehr schwer zugängliche Stellen sind gut erreichbar.

100° zum Arbeiten: Durch den ermöglichten Handfreiraum wird ein angenehmes und sicheres Arbeiten gewährleistet.

Werkstoff:

Oberfläche vernickelt, verchromt und **pulverbeschichtet** für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Technische Beschreibung

Oberfläche	pulverbeschichtet
Schenkellänge	82×6 mm
Sechskant	1,5 mm
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Kugelkopf am langen Schenkel	ja
100-Grad-Winkel	ja
kurzer Schenkel	ja

Lange Ausführung	ja
Produktart	Schraubendreher