

Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 350 / 300 kg
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 2000/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **mit** Scherblechen; Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

maximale Tragkraft	300 kg
Tiefe	750 mm
Gewicht	98 kg
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Hubgeschwindigkeit	22 mm/s

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm
Breite	2000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	300 kg
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch