

Bürodrehstuhl mit NetZRücken, Farbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Artikelklasse	96B

Beschreibung

Ausführung:

Sitz mit Soft-Komfortpolsterung mit seitlich abgenähtem Boden. Bezug 100% Polyester. Synchronmechanik mit automatischer Gewichtsregulierung, in vorderer und hinterer Sitzposition arretierbar. Mit Sitztiefen-, Sitzneige- und Sitzhöhenverstellung. Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen (2D). Universalrollen für weiche und harte Böden, Ø 650 mm Fußkreuz aus Kunststoff schwarz.

Bürodrehstuhl mit lichtdurchlässigem, atmungsaktivem NetZRücken, mit höhenverstellbarer Lordosenstütze.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Technische Beschreibung

Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Tragfähigkeit	120 kg
Synchronmechanik	ja
Farbe Sitzmaterial	schwarz

Sitztiefe	470 mm
Material Fußkreuz	Kunststoff
Sitztiefen-Verstellbereich	60 mm
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Rückenlehne Höhe	560 mm
Lordosenunterstützung	ja
Sitzbreite	470 mm
Ausführung	mit Rollen
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Fußkreuz-Ø	650 mm
Höhenverstellung Bereich	420 - 550 mm
Produktart	Bürostuhl