



Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613800 10 |
| GTIN | 4013288212542 |
| Artikelklasse | 63F |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Besonders geeignet für enge Bauräume. Durch Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Der kleine Rückholwinkel im Maul greift die Schraube alle 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|------------|
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| maximale Ringhöhe $h_{2\max}$ | 9 mm |
| Schlüsselweite | 10 mm |
| Schlüssellänge L | 125 mm |
| maximale Maulhöhe h_1 | 5 mm |
| Herstellerbezeichnung | 6003 Joker |
| Norm | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Oberfläche | matt verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |