



Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613800 8
GTIN	4013288212528
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite. Besonders geeignet für enge Bauräume. Durch Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Der kleine Rückholwinkel im Maul greift die Schraube alle 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	115 mm
maximale Maulhöhe h ₁	4,5 mm
maximale Ringhöhe h _{2 max}	7 mm
Schlüsselweite	8 mm
Herstellerbezeichnung	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel