



## Feinzahnknarre „Zyklop Mini 3“ umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	632298 1/4
GTIN	4013288211699
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für Ratschen vorhanden ist.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

#### Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	8008 A Zyklop Mini 3
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	87 mm
Zähnezahl	60
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Ratsche

