

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links offen, rechts 3 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920817 1500
GTIN	4062406262143
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zurückgesetztes offenes Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesatz.

Schließenanlagenfähig.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 125, 200, 300

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe in G	20
Höhe	950 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	129 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927800 300
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5

954306 5