

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links 3 Schubladen, Mitte offen, rechts Tür und 1 Schublade,  
Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	921157 2000
GTIN	4062406262204
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz. Schließenanlagenfähig.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 125, 200, 300

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 125

Türhöhe (rechts) mm: 475

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Unterbau Breite	1900 mm
Gewicht	153 kg
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Türhöhe (rechts)	375 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Höhe	950 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

---

**Zubehör**

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927800 300
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003

---