

**Gewebe-Klebeband Set 4-teilig, grün, Breite×Länge: 38X25 mm×m****Bestelldaten**

Bestellnummer	083614 38X25
GTIN	4042448168450
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **tesa® 4671** hat ein Trägergewebe aus Zellwolle, **reflektiert nicht, ist flureszierend** und für nahezu **jede Art von Anwendung** geeignet. Es lässt sich leicht von **Hand einreißen**, ist **rückstandsfrei entfernbar**, klebt auch auf **rauen Oberflächen** und **kann beschriftet werden**. Mit dem Gewebeband tesa® 4671 in neon Farben meistern Sie verschiedene Aufgaben sicher und zuverlässig - insbesondere beim Markieren verschiedener Elemente oder im Veranstaltungsbereich!

Das Gewebeband tesa® 4671 ist in floureszierenden neon Farben erhältlich und wird von Fachleuten häufig zum sichtbaren Markieren von verschiebenen Elementen oder im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeband lässt sich rückstandslos entfernen und ist in folgenden Farben erhältlich: neongrün, neongelb, neonorange und neopink.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Klebebandart: einseitig

Klebmasse: Naturkautschuk

Farbe: grün  
Stärke: 0,28 mm

## Technische Beschreibung

Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Herstellerbezeichnung	4671
Liner vorhanden	nein
Klebmasse	Naturkautschuk
Gewebefeinheit	120 Mesh
Dehnungsfähigkeit	9 %
Trägermaterial	Gewebe
Klebkraft auf Stahl	0,35 N/mm
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Breite	38 mm
Farbe	grün
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Klebebandart	einseitig
Länge	25 m
Zugfestigkeit	7 N/mm
temperaturbeständig bis	140 °C
Stärke	0,28 mm
Produktnamensattribut	grün
Produktart	Klebeband