

HOLEX®**LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals, Typ: 460****Bestelldaten**

Bestellnummer	081572 460
GTIN	4062406262020
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals und robuster 200 mm Flexwelle. Hauptlicht stufenlos dimmbar. Zusätzliche Spotlicht-Funktion. Durch stabilen, magnetischen Standfuß mit integriertem Aufhängehaken auch als Tischleuchte verwendbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel und Steckernetzteil.

IP-Schutzart: IP 54

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 50 - 500 lm

Leuchtdauer: 2 - 22 h

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Gesamtlänge: 470 mm

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED-Modul
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Akkubetrieben
ATEX-Zone	keine
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	50 - 500 lm
Gesamtlänge	470 mm
Akkukapazität	2,6 Ah
Leuchtdauer	2 - 22 h
Akkuspannung	3,6 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	325 g
Produktart	Inspektionsleuchte