



LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 175



Bestelldaten

Bestellnummer	081577 175
GTIN	4062406262044
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

LED Akku-Stiftleuchte mit stufenlos dimmbarem Hauptlicht und zusätzlicher Spotlicht Funktion. Starker Magnet am Lampenfuß.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 2,5$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	3,7 V
Leuchtmittel	LED-Modul
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	77 g

Gesamtlänge	175 mm
Akkukapazität	0,8 Ah
Leuchtdauer	2 - 16 h
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom	20 - 200 lm
IP-Schutzart	IP 30
Gesamtbreite	23 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Taschenlampe