

**Magnet-Prismen-Paar, Länge×Breite: 120X70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	447125 120X70
GTIN	4062406262242
Artikelklasse	42D

**Beschreibung****Ausführung:**

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet). Alle Seiten gehärtet. Stirnfläche und die Seitenflächen winkeln genau zu den Prismen geschliffen. **Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,01 mm.**

Das Prismen-Paar ist auf gleiche Höhe geschliffen.

**Technische Beschreibung**

Höhe	95 mm
Breite	70 mm
Gewicht pro Stück	5 kg
für Wellen-Ø	5 - 60 mm
Länge	120 mm
Höhentoleranz je Paar	0,02 mm
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Prisma

