



Ladegerät, Typ: 4ULTRA



Bestelldaten

Bestellnummer	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Microcontrollergesteuerte Lade- und Pflegestationen für Akkuzellen mit **Einzelschachtüberwachung** und Akku-Defekterkennung. Statusanzeige je Ladeschacht, automatische Ladeendabschaltung, Überladeschutz und **Erhaltungsladung**. Eingangsspannung 100–240 V. Mit LC-Display für die detaillierte Überwachung des Ladevorganges und zusätzlichen akustischen Rückmeldungen.

Verwendung:

NiMH/NiCd Akku Ladeplätze: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA oder 1-3 × Baby C oder 1-2 × Mono D.

Li-Ion Akku Ladeplätze: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 oder 1-2 × 3265.

Technische Beschreibung

maximaler Ladestrom	2 A
Länge	170 mm
Höhe	37,5 mm
Breite	110 mm
Maximale Anzahl Ladeplätze	4

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Anzahl Ladeplätze für USB	1
Nennspannung	100 - 240 V
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Ladegerät