

**Garant****Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 12X210mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789010 12X210
GTIN	4062406262631
Artikelklasse	71C

**Beschreibung****Ausführung:**

Die markante und aggressive Zentrierspitze ermöglicht eine aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrvorgangs. Innovatives Kopfdesign mit kurzen geraden Anläufen für ein signifikant schnelleres Bohren bei deutlich erhöhter Stabilität, auch in armierten Beton. Vibrationsoptimierte Spiralform mit Kernverstärkung. Der Kerndurchmesser und die Spiralsteigung des Bohrers sind präzise aufeinander abgestimmt und sorgen damit für eine effiziente Kraftübertragung vom Bohrhammer auf die Hartmetallspitze.

**Vorteil:**

- **Kurze Spiralanläufe und konkav geformte Spanflächen (Schaufeleffekt) sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.**
- **Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.**
- **Zusätzliche, speziell geformte Kernschneiden: effizientes Zertrümmern von Beton.**

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort.

**Hinweis:**

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	210 mm
Ø	12 mm
Spirallänge	160 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer