

Garant**Hartmetall-Hammerbohrer-Satz, Bohrer-Ø: 5-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Artikelklasse	71C

Beschreibung**Ausführung:**

Die markante und aggressive Zentrierspitze ermöglicht eine aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrvorgangs. Innovatives Kopfdesign mit kurzen geraden Anläufen für ein signifikant schnelleres Bohren bei deutlich erhöhter Stabilität, auch in armierten Beton. Vibrationsoptimierte Spiralform mit Kernverstärkung. Der Kerndurchmesser und die Spiralsteigung des Bohrers sind präzise aufeinander abgestimmt und sorgen damit für eine effiziente Kraftübertragung vom Bohrhammer auf die Hartmetallspitze.

Vorteil:

- **Kurze Spiralanläufe und konkav geformte Spanflächen (Schaufeleffekt) sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.**
- **Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.**
- **Zusätzliche, speziell geformte Kernschneiden: effizientes Zertrümmern von Beton.**

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789010: Je 1 St.

Gr. 5; 6; 8 Länge 110 mm

Gr. 6; 8; 10; 12 Länge 160 mm

Aufbewahrung in: Kunststoff-Kassette

Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

Zubehör

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X110 mm	789010 6X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 5X110 mm	789010 5X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 12X160 mm	789010 12X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X160 mm	789010 8X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 10X160 mm	789010 10X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X110 mm	789010 8X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X160 mm	789010 6X160