



Schaltbare Schweißhilfe, Typ: QHCSS



Bestelldaten

Bestellnummer	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Halten von Werkstücken in 45° und 90°-Winkeln. Temperaturbeständig bis maximal 180 °C. Ideal für Rund- und Vierkantrohre sowie Winkel- und Flachmaterial.

Technische Beschreibung

Länge	111 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	180 °C
Breite	29 mm
Gewicht	0,7 kg
Nennhaltekraft	400 N
Höhe	95 mm
Produktart	Winkelmagnet