



Schweißhalter Innen- / Außenwinkel, Typ: IOWCC



Bestelldaten

Bestellnummer	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Spannbarer Schweißhalter ist auf **30°, 60° und 90° einstellbar**. Set besteht aus 2 Stück Schweißhalter (Innen- / Außenwinkel) in Länge 75 mm und 125 mm.

Verwendung:

Hilfsmittel zum Positionieren, Fixieren und Halten von Komponenten bei Schweißarbeiten.

Technische Beschreibung

Länge	75 mm
Länge	125 mm
Gewicht	0,13 kg
Gewicht	0,4 kg
Nennhaltekraft	90 N
Nennhaltekraft	150 N
Breite	52 mm

Breite	85 mm
Produktart	Winkelmagnet