

Garant**ER-Ausgleichs-Pendelhalter VDI, Typ: 30****Bestelldaten**

Bestellnummer	319785 30
GTIN	4062406263812
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Ausgleichshalter mit ER-Spannzangen-Adaption. **Einstellbarer Radial- und Winkelausgleich.** Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Optimal bei Fluchtungsfehlern zwischen Werkstück und Werkzeug, z.B. beim Reiben oder Gewindeschneiden (ohne Ausgleich Zug/ Druck). Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	68 mm
für ER-Spannzangen	25
Schaft-Ø d	30 mm
Auskraglänge A-Maß	64 mm
Ausgleich radial	1 mm
passend für ER-Größe	25
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Innenkühlung	ja

Produktart

Spannzangenfutter