

Garant**ER-Ausgleichs-Pendelhalter VDI, Typ: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	319785 40
GTIN	4062406263829
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Ausgleichshalter mit ER-Spannzangen-Adaption. **Einstellbarer Radial- und Winkelausgleich.**
Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Optimal bei Fluchtungsfehlern zwischen Werkstück und Werkzeug, z.B. beim Reiben oder Gewindeschneiden (ohne Ausgleich Zug/ Druck). Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	32
Auskraglänge A-Maß	68 mm
Schaft-Ø d	40 mm
Außen-Ø D	83 mm
Ausgleich radial	1,5 mm
passend für ER-Größe	32
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Innenkühlung	ja

Produktart

Spannzangenfutter