LEDLENSER

LED-Taschenlampe, Typ: P3R

Bestelldaten

Bestellnummer	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:
Kompakte Taschenlampen im Stift- beziehungsweise Schlüsselanhänger-Format.
· **Wahlweise in Batterie oder Akku Ausführung.**
Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive Ladestation und USB-Ladekabel.
IP-Schutzart: IP 54
ATEX-Zone: keine
Lichtstrom: 140 lm
Lichtstrom Stufe 2: 20 lm
Leuchtdauer: 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2: 6 h
Advanced Focus System (AFS): ja

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	20 mm
Lichtstrom	140 lm

Herstellerbezeichnung	P3R
ATEX-Zone	keine
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul
Advanced Focus System (AFS)	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Gesamtlänge	102 mm
Gewicht	42 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Smart Light Technology (SLT)	nein
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2	6 h
Produktart	Taschenlampe