



## LED-Taschenlampe, Typ: P3



### Bestelldaten

Bestellnummer	081467 P3
GTIN	4058205009393
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte Taschenlampen im Stift- beziehungsweise Schlüsselanhänger-Format.

#### · Wahlweise in Batterie oder Akku Ausführung.

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.

#### Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

IP-Schutzart: IP X4

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 25 lm

Leuchtdauer: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Smart Light Technology (SLT): nein

Anzahl enthaltener Batterien: 1

### Technische Beschreibung

ATEX-Zone	keine
Batterietyp	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	nein
Kopf-Ø	19 mm

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP X4
Leuchtdauer	6 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Herstellerbezeichnung	P3
Gewicht	35 g
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom	25 lm
Gesamtlänge	90 mm
Produktart	Taschenlampe

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3