

**Garant****12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631439 8
GTIN	4062406264369
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	11,9 mm
Schlüsselweite	8 mm
Länge	50 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz