

Mitutoyo**Anreiß-Messschieber, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 446120 300 |
| GTIN | 4946368111292 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese Teile blindfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Hartmetallbestückte Messflächen zum Anreißen.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|---------------------|
| Anreißlänge | 300 mm |
| Ablesung | 0,05 mm |
| Schnabellänge | 64 / 54 mm |
| Teilung | 1/20 mm |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| Tiefenmaß | flach |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | Etui |
| Kalibrierung | A2 |
| Produktart | Anreiß-Messschieber |

Dienstleistungen

021220 200

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler
Messbereich 200 mm

DAkkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler
Messbereich 200 mm

021230 200