



Nadelmarkierer FlyMarker® mini 85/45 plus Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X8Ah



Bestelldaten

Bestellnummer	085759 2X8
GTIN	
Artikelklasse	04F

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).

- **Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.**
- **Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz.**
- **Hochauflösendes Farbdisplay.**
- **Markiervorschau für sichere Markierungen.**
- **Bruchfestes Gehäuse.**
- **Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.**
- **Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.**
- **Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.**
- **Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.**
- **Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.**
- **Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)**
- **Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)**
- **Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.**

- **In 15 Sprachen verfügbar.**

Extrem handliches, 100% mobiles **Akku-Handmarkiersystem** mit integrierter Tastatur und hochauflösendem LC-Farbdisplay.

Markierfeld: 85 × 45 mm.

- **Stabileres Führungssystem.**

- **Schlagmagnet extra stark (optional).**

Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°-Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, **2×18 V Li-Ionen Akkus**, Ladegerät.

Hinweis:

Optional erhältlich: Magnethalteblech Nr. 085758 120/45, Schlagmagnet Nr. 085779 120/45, Säulengestell Nr. 085783 MINI.

maximale Markierfeldhöhe: 45 mm

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Akkukapazität: 8 Ah

Nennspannung: 18 V

Gewicht inklusive Akku: 3,6 kg

Technische Beschreibung

Nennspannung	18 V
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	8 Ah
Gewicht inklusive Akku	3,6 kg
Schrifthöhe	10 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	mini 85/45 plus
maximale Markierfeldbreite	85 mm
maximale Markierfeldhöhe	45 mm
Produktart	Nadelmarkierer

Zubehör

Säulengestell für den stationären Betrieb / Einsatz Typ MINI	085783 MINI
Markiernadel für FlyMarker® Winkel der Markiernadelspitze 90 Grad	085790 90
Magnethalteblech für FlyMarker® mini Typ 120/45	085758 120/45
Logo-Erstellung aus Datei Typ LOGO	085785 LOGO
Schlagmagnet extra stark Typ 120/45	085779 120/45
Markiernadel für FlyMarker® Winkel der Markiernadelspitze 60 Grad	085790 60
Markiernadel für FlyMarker® Winkel der Markiernadelspitze 110 Grad	085790 110