



## LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: PEN



### Bestelldaten

Bestellnummer	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste und elegante LED-Stift-Taschenlampe aus Aluminium und mit praktischem Halte-Clip für den professionellen Einsatz. Mit fokussierbarem Lichtkegel von 10–60°.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Gewicht	62 g
Kopf-Ø	16 mm
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtmittel	LED-Modul
Taschenlampenfunktion	Fokus
Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	100 - 200 lm
Leuchtdauer	1,75 - 3,5 h
Herstellerbezeichnung	FLASH PEN
Anzahl enthaltener Batterien	2
Gesamtlänge	153 mm

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3