MARPOSS

Messwert-Anzeigegerät DUO, Typ: DUO



Bestelldaten

Bestellnummer	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Artikelklasse	43D

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messwert-Anzeigegerät mit 4,3 Zoll Touch-/ Farbdisplay und Messwertspeicherfunktion. Anschluss für 2 induktive Messtaster (Halbbrücke oder Vollbrücke umschaltbar). Gerät auch mit Tastern von Tesa kompatibel. Bis zu 4 Merkmale gleichzeitig darstellbar. Datenexport im DFQ- oder CSV-Format über die USB-Schnittstelle.

Funktion:

- · Dynamische Messwertfunktionen: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, Durchschnitt.
- · Dreifarbige Balken- und digitale Messwertanzeige.
- · 2 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge, potenzialfrei (z.B. Messwertübernahme, Gut, Ausschuss).
- · Skalierung stellt sich automatisch je nach Toleranzgrenze ein.

Verwendung:

Als Anzeige für einfache Messaufgaben (+A, -A) sowie Verrechnung beider Taster möglich (z.B. A +B, A-B, 0,5A+B). Für den Einsatz in Werkstatt und Fertigung.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Steckernetzteil, Standfuß.

Sonderzubehör:

Optionale Erweiterung mit Einsteckkarten auf Feldbus-Schnittstelle: Profibus, Profinet oder Ethernet/IP.



Technische Beschreibung

Gewicht	1 kg
Länge	130 mm
maximale Auflösung	0,01 μm
Breite	95 mm
Höhe	50 mm
Messbereich	± 1 bis ± 10000 μm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Anzeigegerät