

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/23****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDQCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 107,5 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz L_3 : 15 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	22 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCR

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschraube	269023 2
Mittenversatz L ₃	15 mm
System	QC
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 2	269023 2
Spannschraube	269432
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500