

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/20****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCR

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 24 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 13 mm

**Technische Beschreibung**

Anstellwinkel	95 Grad
Schnitt- / Trennstelle	20 mm

System	QC
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	24 mm
Gesamtlänge L	20 mm
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Wendeplattenschraube	269023 2
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCR
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Spannschraube	269406
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269022 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269023 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500