

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/24****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

Serie	Master Mute
System	QC

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
Gesamtlänge L	21 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Mittenversatz L ₃	13 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCR
Wendeplattenschraube	269023 1
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 4	269022 4
Spannschraube	269407
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 1	269023 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500