

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/24****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCL

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269023 1
----------------------	----------

Gesamtlänge L	21 mm
System	QC
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Anstellwinkel	93 Grad
Mittenversatz L ₃	13 mm
Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube	269407
Spannschraube Typ 4	269022 4
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 1	269023 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500