

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/28****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: STUCR

passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	13 mm
Wendeplattenschraube	269023 2

Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	24 mm
Gesamtlänge L	20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	STUCR
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
System	QC
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube	269407
Spannschraube Typ 2	269023 2
Spannschraube Typ 4	269022 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500