

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SVUCR

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz L_3 : 16 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SVUCR
Serie	Master Mute

System	QC
Gesamtlänge L	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschraube	269023 1
Mittenversatz L ₃	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 1	269023 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500