

**3M****PVC-Klebeband, Farbe: GREEN**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Artikelklasse	08M

## Beschreibung

### Ausführung:

Das **3M™ 76i** kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden wie zum Beispiel für Farbmarkierungen und Bündelungen. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen und feuchtigkeitsbeständig.

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

### Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Klebmasse: Naturkautschuk

Farbe: grün

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

Stärke: 0,125 mm

## Technische Beschreibung

Zugfestigkeit	2,28 N/mm
Klebebandart	einseitig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Stärke	0,125 mm
Klebkraft auf Stahl	0,21 N/mm
temperaturbeständig bis	29 °C
Trägermaterial	PVC-Folie
Herstellerbezeichnung	764i
Farbe	grün
Dehnungsfähigkeit	180 %
Breite	50 mm
Länge	33 m
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Lagertemperatur	20 °C
Liner vorhanden	nein
Klebmasse	Naturkautschuk
Produktart	Klebeband