

**VHB™ Klebeband, grau, BreitexLänge (mmxm): 19X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ GPH-110GF** besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Klebkraft auf Stahl	3,7 N/mm
Klebmasse	Acrylat
Stärke	1,1 mm
Mindesthaltbarkeit	24 Monat
Klebebandart	doppelseitig
Herstellerbezeichnung	GPH-110GF
temperaturbeständig bis	150 - 230 °C

Länge	33 m
Breite	19 mm
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 65 %
Farbe	grau
Produktnameattribut	grau
Produktart	Klebeband