

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/48****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264838 DM/48 |
| GTIN | 4251414902480 |
| Artikelklasse | 29D |

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 49 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|----------|
| Unterlegplatte | 269007 1 |
| Anstellwinkel | 93 Grad |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Mittenversatz L ₃ | 27 mm |
| Gesamtlänge L | 32 mm |
| Schnitt- / Trennstelle | 40 mm |
| Serie | Master Mute |
| Schraube für Unterlegplatte | 269015 2 |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 49 mm |
| System | DM |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. |
| Wendeplattenschraube | 269023 3 |
| ISO-Code Wechselschneidkopf | SDUCR |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Schneidkopf |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Spannschraube | 269433 |
| Spannschraube Typ 3 | 269023 3 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |