

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/48

Bestelldaten

Bestellnummer	264839 DM/48
GTIN	
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L ₃	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Gesamtlänge L	32 mm
Unterlegplatte	269007 1
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
System	DM

Wendeplattenschraube	269023 3
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Serie	Master Mute
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 3	269023 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15