

**Garant**
**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/49**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Artikelklasse	29D

**Beschreibung**
**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: STUCL

passende Wendeschneidplatte: TC.. 16T3..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 49 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 27 mm

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wechselschneidkopf	STUCL
Mittenversatz $L_3$	27 mm

System	DM
Gesamtlänge L	32 mm
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Anstellwinkel	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Wendeplattenschraube	269023 3
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Unterlegplatte	259033 4
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Spannschraube	269433
Spannschraube Typ 3	269023 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500