

**Garant**
**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/49**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/49
GTIN	
Artikelklasse	29D

**Beschreibung**
**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

**Technische Beschreibung**

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	STUCR
Wendeplattenschraube	269023 3
System	DM
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Unterlegplatte	259033 4
Serie	Master Mute

Anstellwinkel	93 Grad
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Gesamtlänge L	32 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	49 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 3	269023 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15