

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/51****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/51
GTIN	
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 16.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269027 3
Gesamtlänge L	35 mm
Unterlegplatte	279820 1
ISO-Code Wechselschneidkopf	DIR
Serie	Master Mute
Mittenversatz L ₃	25 mm

Anstellwinkel	90 Grad
System	DM
passende Wendeschneidplatte	16
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	48 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 1
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 1	279835 1
Unterlegplatte Typ 1	279820 1