

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 25 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: PCLNR

passende Wendschneidplatte: CN.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 32 mmMittenversatz L_3 : 17 mm**Technische Beschreibung**

Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Unterlegplatte	320610 P01
Plattengröße	12 mm
Kniehebel	320612 P01
passende Wendschneidplatte	CN.. 1204..

Mittenversatz L ₃	17 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNR
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Federstift	320618 P01
Kniehebelschraube	320611 P01
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01