

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/2

Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: PCLNR

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 40 mm

 Mittenversatz L_3 : 22 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
Kniehebelschraube	320611 P01

Kniehebel	320612 P01
ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNR
Unterlegplatte	320610 P01
Gesamtlänge L	35 mm
Plattengröße	12 mm
Federstift	320618 P01
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01